

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

## Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Per FLEXAgraff-PU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5010.128.009</b> |
| EAN:                  | 7611614118635       |
| Spedizione:           | 50                  |

### Dimensioni / Forma

|                    |          |
|--------------------|----------|
| filetto:           | Pg 9     |
| Apertura chiave:   | 19/21 mm |
| Ø B:               | 23 mm    |
| Ø I:               | 8.5 mm   |
| Valore misurato C: | 7 mm     |
| Valore misurato D: | 30 mm    |

### Dotazione

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                      |    |
|----------------------|----|
| Tipo di filettatura: | Pg |
|----------------------|----|

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP67 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 125 °C |



UK  
CA