

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation UP Gr. 2

Boîtes de dérivation encastrées testées au filament chauffant à 850 °C

- Pour augmenter la profondeur de la boîte ou pour installation dans l'isolation du faux-plafond
- Rallonges multiples possibles
- Avec deux vis de fixation



Réf. d'article : **9912.01.850**

E-No: 155112509

EAN: 7611614247021

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 175 mm

Largeur du produit: 120 mm

Profondeur du produit: 64 mm



Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Les boîtes encastrées pour une installation dans les plafonds et parois creux ainsi que sur des matériaux combustibles doivent être testées au filament chauffant à 850°C selon EN 60695-2-11.

- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois