

Produktdatenblatt:

Reinraum Geräte-Verbindungsdose mit umlaufender Dichtlippe, Tiefe 62 mm

Reinraum Geräte-Verbindungsdose

- Für die fachgerechte Installation in Reinraumwänden und funktionierenden Containments
- Zertifiziert nach VDI 2083 Blatt 19 (Dichtheitsklasse 7)
- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen und umlaufender Dichtlippe
- Für Leitungen bis max. Ø 11,5 mm mit integrierter Leitungsrückhaltung

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, für die fachgerechte Installation in Reinraum-Hohlwänden.

Reinraumdose Hohlwand, Ausführung als Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach VDI 2083 Blatt 19 (Dichtheitsklasse 7, erweiterte Klasse 11), Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, 6 Markierungen für Leitungseinführungen bis max. Ø 11,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für die fachgerechte Installation in Reinraum-Hohlwänden



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9264-32
EAN:	4013456587465
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Tiefe:	62 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	6
----------------------	---

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Reinraum

Mit der neuen Reinraum Geräte-Verbindungsdose bietet KAISER die optimale Lösung für den sicheren Erhalt der Dichtheit im Reinraum. Die beim Steinbeis-Transferzentrum STZ EURO in Offenburg nach VDI 2083 Blatt 19 zertifizierte Geräte-Verbindungsdose vermeidet zuverlässig die Übertragung luftgetragener Partikel, Viren oder Gase und erhält nachgewiesen die höchste Dichtheitsklasse (Dichtheitsklasse 7) des Reinraums. Dank der umlaufenden Dichtlippe unter dem Halterand und der passgenau zu erstellenden

Produktdatenblatt:

Leitungseinführungen mittels des KAISER Universal-Öffnungsschneiders kann ein unkontrollierter Luftaustausch zum Schutz vor Kontamination dauerhaft vermieden werden. Die sichere Lösung - auch nach der Requalifizierungsprüfung!

- Für den Einsatz in Reinräumen im medizinischen Umfeld oder in hygienischen Bereichen
- Zum Schutz des Personals und des Produktes in Reinräumen vor Kontamination jeglicher Art (luftgetragene Partikel, Viren oder Gase)
- Für Installationsöffnungen Ø 68 mm
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb